



BRUSEDØR IGLOO PRO RAK 80 KLART GLAS SORT

Art nr: 1450315

Lige brusedør i klart glas med profiler i sort mat eller aluminium. Døren passer til det mindre badeværelse da den kan foldes ind når den ikke er i brug. Brusedøren er stabil med vægprofil i aluminium der kan monteres med skrue eller limbrikker. Den har en patenteret løsning til nem installation og justering, Hafas InstaQuick™. Brusedøren har et løftehængsel, så den ikke rører gulvet ved åbning og er vendbar så du kan vælge hvilken væg den skal monteres på. Brusedøren kan kombineres med andre døre og vægge i IglooPro-serien. 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Højde 2000 mm. Kan monteres med påbygningsrør, 35 mm. 22 mm gulvliste og håndtag medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERET INFORMATION

Varekoder

NOBB	57295333
RSK	7381720
EAN	7330027115481

Standarder og klassificeringer

EN-standard	EN14428
Omfattet af CE	Ja
ETIM	EC010962
BVB id	164405
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og -vægt

Højde (mm)	2000
Bredde (mm)	775
Bredde maks. (mm)	785
Bredde min. (mm)	765
Dybde (mm)	27
Tykkelse glas (mm)	6
Løftehøjde hængsel (mm)	4
Frihøjde min (mm)	8
Nettovægt (kg)	26,4
Venstre-/højrestillet udførelse	Vendbar

Materiale og overfladebehandling

Primært materiale	Hærdet sikkerhedsglas, Aluminium
Overfladebehandling	Lakeret
Glas	Klart glas
Farve	Sort
Emballagemål og -vægt	
Emballagens bredde (m)	0,840
Emballagens højde (m)	2,080
Emballagens længde (m)	0,065
Bruttovægt (kg)	28,400

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

For at lette rengøringen af bruserdøre og brusevægge har bruserne store glatte overflader og profiler uden dybe hak. Misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre; skyl grundigt bagefter. Kalkfarvede pletter fjernes med 50 graders varm husholdningseddike: gnid ind, lad den sidde, skyl af. Gentag, hvis pletterne er svære. Anvend husholdningssprit til at fjerne fedtpletter. Brug ikke rengøringsmidler, der er ætsende, sure eller slibende, da det kan forårsage permanent skade på overfladen.

[Læs mere på hafa.dk](#)